

**Ethernet industriel  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable à baïonnette selon CEI  
61076-3-106 Var.1 insert (EtherNet/IP) RJ45 en métal  
avec insert SC

**Informations générales de commande**

Type	IE-BS-V01M-SCRJ-SM
Référence	<a href="#">1221020000</a>
Version	Bride FO, IP67, Unimodal
GTIN (EAN)	4050118004113
Cdt.	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Ethernet industriel IE-BS-V01M-SCRJ-SM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 63,7 g

### Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Couleur	autres
Cycles d'enchâssage	500	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Matériau du joint	NBR
Perte d'insertion	≤ 0,5 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	SCRJ	Type de fibre	Unimodal

### Normes

Norme de connecteur CEI 61076-3-106 Var. 1,  
CEI 61754-24

### Classifications


ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-12-03
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-BS-V01M-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins****Découpe de montage**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws