

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le CC DIA 30 MC est utilisé pour le repérage des flexibles hydrauliques, et signalisation lumineuse. Une variante avec des trous de 4,2 mm est disponible, pour permettre un montage par vis M4 ou colliers de serrage. La variante avec des trous de 3,5 mm est pour les rivets aveugles de 3,2 mm.

Selon DIN V VDE V 0108 Part 100 du 01.2010, les points lumineux et raccordements / dérivation qui font partie de l'éclairage de sécurité doivent être identifiable de manière fiable et repérés en rouge ou en vert. Les numéros de distributeur, de circuit électrique et de lampes doivent être mis à proximité des lampes.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC DIA 30/4.2 MC NE WS
Référence	1248520000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 30 mm, Avec alésage, blanc
GTIN (EAN)	4050118038903
Cdt.	60 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	2,083 g	Diamètre	30 mm

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Avec alésage	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	blanc	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Halogène	Non	Industries recommandées	Machines
Largeur	30 mm	Matériau	Polyamide 66
Version	Ø 30 mm, avec trou de fixation de 4,2 mm	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	30 mm	Diamètre du trou de perçage	4,2 mm
----------	-------	-----------------------------	--------

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Figure similaire

Exemple d'utilisation

