

**ClipCard  
CC DIA 30/4.2 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Figure similaire



Le CC DIA 30 MC est utilisé pour le repérage des flexibles hydrauliques, et signalisation lumineuse. Une variante avec des trous de 4,2 mm est disponible, pour permettre un montage par vis M4 ou colliers de serrage. La variante avec des trous de 3,5 mm est pour les rivets aveugles de 3,2 mm.

Selon DIN V VDE V 0108 Part 100 du 01.2010, les points lumineux et raccordements / dérivation qui font partie de l'éclairage de sécurité doivent être identifiable de manière fiable et repérés en rouge ou en vert. Les numéros de distributeur, de circuit électrique et de lampes doivent être mis à proximité des lampes.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | CC DIA 30/4.2 MC NE GE                                                             |
| Référence             | <a href="#">1248530000</a>                                                         |
| Version               | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 30 mm, Avec alésage, jaune |
| GTIN (EAN)            | 4050118038927                                                                      |
| Cdt.                  | 60 pièce(s)                                                                        |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                         |

## ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 30 mm   | Largeur (pouces)    | 1,181 inch |
| Hauteur    | 30 mm   | Hauteur (pouces)    | 1,181 inch |
| Profondeur | 1,2 mm  | Profondeur (pouces) | 0,047 inch |
| Poids net  | 2,067 g | Diamètre            | 30 mm      |

### Caractéristiques générales

|                         |                                          |                                         |              |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Application / fabricant | Avec alésage                             | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2          |
| Couleur                 | jaune                                    | Couleur du matériau selon code couleurs | 4            |
| Halogène                | Non                                      | Industries recommandées                 | Machines     |
| Largeur                 | 30 mm                                    | Matériau                                | Polyamide 66 |
| Version                 | Ø 30 mm, avec trou de fixation de 4,2 mm | plage de température d'utilisation      | -40...100 °C |

### Repérage d'équipements et appareillages

|          |       |                             |        |
|----------|-------|-----------------------------|--------|
| Diamètre | 30 mm | Diamètre du trou de perçage | 4,2 mm |
|----------|-------|-----------------------------|--------|

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**ClipCard**  
**CC DIA 30/4.2 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Exemple d'utilisation**

Figure similaire

**Exemple d'utilisation**