

**Étriers
KLBUE 15-32 FM4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Blindage et mise à la terre

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	KLBUE 15-32 FM4
Référence	1252490000
Version	Étriers, Étrier de serrage
GTIN (EAN)	4032248112524
Cdt.	10 pièce(s)

Étriers KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	34,5 mm	Largeur (pouces)	1,358 inch
Hauteur	50,5 mm	Hauteur (pouces)	1,988 inch
Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Poids net	82,4 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
--	-----

Caractéristiques des matériaux

Couleur	argent
---------	--------

Caractéristiques du système

Rail	TS 35
------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP