

Série W
GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Câblage d'un transformateur de courant et de tension**

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	GWHUE M3 WTL6
Référence	1255010000
Version	Série W, Douille fileté
GTIN (EAN)	4050118075892
Cdt.	50 pièce(s)

Série W
GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0,236 inch
Hauteur	6 mm	Hauteur (pouces)	0,236 inch
Profondeur	13,3 mm	Profondeur (pouces)	0,524 inch
Poids net	2,192 g	Diamètre	3,2 mm

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre - zinc
----------	---------------

Dimensions

Diamètre	3,2 mm
----------	--------

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	23-15-92-90
eClass 7.1	23-15-92-90	eClass 8.1	23-15-92-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP