

Accessoires
CBH 27/27 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les colliers de câble se caractérisent par leur résistance et leur longue durée de vie. Les colliers de câble en acier offrent une grande longévité et une résistance élevée lorsque les matériaux sont soumis à des contraintes extrêmes comme des températures élevées ou des attaques chimiques.

Informations générales de commande

Type	CBH 27/27 NATUR
Référence	1289400000
Version	Colliers de serrage, Hauteur x largeur: 27 x 27 mm, Plastique, 80 N
GTIN (EAN)	4008190160067
Cdt.	100 pièce(s)

Accessoires

CBH 27/27 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	1,7 g		

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Largeur max. du faisceau de câbles	4,8 mm
Matériau	Plastique	Plage de température d'utilisation, max.	105 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Tenue à la traction	80 N
Version	autoadhésif		

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------

Accessoires CBH 27/27 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

