

**VSPC
VSPC LOCKING CLIP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



En cas de vibrations fortes, le verrouillage des parafoudres enfilables de la série VSPC offre une sécurité supplémentaire pour un contact permanent.

Informations générales de commande

Type	VSPC LOCKING CLIP
Référence	1317340000
Version	Élément de fixation
GTIN (EAN)	4050118121179
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

VSPC VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Hauteur	13 mm	Hauteur (pouces)	0,512 inch
Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	1,37 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	-40 °C...85 °C

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	jaune
Degré de protection	IP20	Forme	divers
Segment	Mesure - Contrôle - Régulation	Version	Crochet de verrouillage

Ratings IECEx/ATEX/cUL

Certificat cUL	cUL Certificate
----------------	-----------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000943	ETIM 5.0	EC000943
ETIM 6.0	EC000943	UNSPSC	30-21-19-21
eClass 5.1	27-13-08-01	eClass 6.2	27-13-08-02
eClass 7.1	27-13-08-09	eClass 8.1	27-13-08-11
eClass 9.0	27-13-08-07	eClass 9.1	27-13-08-07

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 4.4 ELECTR 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP