

**MetalliCard
CC-M 85/27 2X3 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvre toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC-M 85/27 2X3 ST
Référence	1327840000
Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 27 x 85 mm, argent
GTIN (EAN)	4050118132694
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

**MetalliCard
CC-M 85/27 2X3 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	85 mm
Hauteur	27 mm
Profondeur	0,5 mm
Poids net	8,6 g

Largeur (pouces)	3,346 inch
Hauteur (pouces)	1,063 inch
Profondeur (pouces)	0,02 inch

Caractéristiques générales

Couleur argent

Largeur 85 mm

plage de température d'utilisation -55...130 °C

Industries recommandées

Matériau

Énergie, Process

Acier inox micro-gravé
1.4301 (ST)**Repérage d'équipements et appareillages**

Diamètre du trou de perçage 3,3 mm

Classifications

ETIM 5.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29
eClass 9.1	27-40-06-29

ETIM 6.0	EC001288
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

MetalliCard CC-M 85/27 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

