

CableLine
CLI C 1-3 WS/SW L CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

Type	CLI C 1-3 WS/SW L CD
Référence	1568251032
Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, blanc
GTIN (EAN)	4032248441303
Cdt.	500 pièce(s)

CableLine
CLI C 1-3 WS/SW L CD
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	4,2 mm
Hauteur	3 mm
Profondeur	5 mm
Poids net	0,082 g

Largeur (pouces)	0,165 inch
Hauteur (pouces)	0,118 inch
Profondeur (pouces)	0,197 inch

Caractéristiques générales

Caractères imprimés Lettres, grandes

Couleur blanc

Couleur du matériau selon code couleurs 9

Impression L

Largeur 4,2 mm

Orientation de l'impression horizontal

Type d'impression Standard

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Couleur d'impression noir

Halogène Oui

Industries recommandées Process, Machines

Matériau PVC, souple, sans cadmium

Procédé d'impression marqué à chaud

Version CD

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur 2,5 - 5 mm

Diamètre extérieur du conducteur, min. 2,5 mm

Section de raccordement du conducteur, max. 4 mm²

Diamètre extérieur du conducteur, max. 5 mm

Halogène Oui

Section de raccordement du conducteur, min. 1,5 mm²
Classifications

ETIM 3.0 EC001530

ETIM 5.0 EC001530

UNSPSC 44-12-17-08

eClass 6.2 27-40-04-01

eClass 8.1 27-14-91-03

eClass 9.1 27-40-04-01

ETIM 4.0 EC001288

ETIM 6.0 EC001530

eClass 5.1 27-14-91-03

eClass 7.1 27-14-91-29

eClass 9.0 27-40-04-01

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements
Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)Notification de modification produit [PCN CableLine_DE](#)
[PCN CableLine_EN](#)

CableLine **CLI C 1-3 WS/SW L CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire