OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF4/35x7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation



Figure similaire

Encliqueté, terminé !!
Du circuit imprimé à l'armoire de distribution : les pattes d'encliquetage et de montage constituent le lien entre les connecteurs enfichables et le rail de fixation.
Adapté aux tailles standard courantes : TS 15 ou TS 35.
En tant que patte combinée ou variante.
Cette alternative rapide à la fixation par vis est imbattable au niveau de la facilité de montage et d'entretien.
La patte de montage pour rail de fixation permet l'utilisation systématique des techniques de raccordement enfichables, du module à l'armoire de distribution, en passant par les boîtiers, et évite les solutions disparates.

Informations générales de commande

Type	RSV1,6 RF4/35x7.5 SW
Référence	1582910000
Version	Connecteur pour circuit imprimé, Accessoires, Pied encliquetable, noir, Nombre de pôles: 4
GTIN (EAN)	4008190111908
Cdt.	10 pièce(s)
Indices de produit	
Emballage	Boîte

OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF4/35x7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	15,4 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Données des matériaux

Matériau isolant	PA	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Température de stockage, min.	-25 °C
Température de stockage, max.	55 °C	humidité relative pendant le stockage, max.	80 %
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Température de fonctionnement , max.	100 °C
Plage de température montage, min.	-25 °C	Plage de température montage, max.	100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984

Emballage

Emballage	Boîte	Longueur VPE	42 mm
Largeur VPE	138 mm	Hauteur VPE	195 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-02
eClass 7.1	27-44-92-03	eClass 8.1	27-44-92-03
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Remarques

Remarque	
Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

Date de création 4 juin 2019 22:42:29 CEST

OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF4/35x7.5 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Dessins




MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-mK

RoHS COMPLIANT

MAX. NRN./NOS.

84373/5
29.09.15
GUETZLAFF_T
01
MODIFICATION

CAT.NO.: 1937600000

Weidmüller

4 42839 02
DRAWING NO. ISSUE NO.

SHEET 01 OF 01 SHEETS

	DATE	NAME
DRAWN	24.02.2006	NEUMANN_G
RESPONSIBLE		KRUG_M
CHECKED	02.10.2015	LANG_T
APPROVED		LANG_T

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

BV/SV 7.62HP MOFU GR

MONTAGEFUSS
SNAP ON FOOT

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP 7340