

Accessoires
WKS 1/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Câblage d'un transformateur de courant et de tension**

Avec nos blocs de jonction de test sectionnables avec raccordement à vis et ressort, créez tous les circuits de convertisseurs essentiels pour une mesure sûre et perfectionnée du courant, de la tension et de la puissance.

Informations générales de commande

Type	WKS 1/3
Référence	1604290000
Version	Accessoires, Curseur de connexion transversale, Connexion transversale ,96 accessoires, Nombre de pôles: 3
GTIN (EAN)	4008190164027
Cdt.	50 pièce(s)

Accessoires

WKS 1/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	6,1 mm	Largeur (pouces)	0,24 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Profondeur	18,8 mm	Profondeur (pouces)	0,74 inch
Poids net	2,22 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	enfiché
Type de montage	serré		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Couleur	Orange
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques du système

Version	Connexion transversale #96 accessoires
---------	---

Dimensions

Pas en mm (P)	14,1 mm
---------------	---------

Classifications

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40	eClass 8.1	27-14-11-40
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP