

TM-I
TM-I 15 MC NE SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe cinq longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place facile grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée

Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec les systèmes de marquage laser SMark, PrintJet ADVANCED, traceur, MC-Mobilo ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place facile grâce au champ de repérage du projet.
- Repérage reconnu et mentionné dans l'industrie du transport
- Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
- Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T

Informations générales de commande

Type	TM-I 15 MC NE SI
Référence	1609981697
Version	TM-I, Repérages d'inserts, 15 x 4 mm, argent
GTIN (EAN)	4008190137410
Cdt.	400 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000
Produit de remplacement	1609981044

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

TM-I
TM-I 15 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	4 mm	Largeur (pouces)	0,157 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	2 mm	Profondeur (pouces)	0,079 inch
Poids net	0,27 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	argent
Halogène	Non	Industries recommandées	Transports, Machines
Largeur	4 mm	Matériau	Polyamide 66
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non
----------	-----

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

TM-I
TM-I 15 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins