

**TM-I**  
**TM-I 20 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le TM-I est un type de repère reconnu et approuvé dans le domaine du transport. Il existe cinq longueurs de repères pour des marquages individuels avec de longues suites de caractères. Séparation et mise en place facile grâce au champ de repérage du projet. Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée

Le contour spécial du TM-I permet un assemblage facile et offre une tenue ferme et sécurisée. Ils sont compatibles avec de nombreux étuis courants du commerce. Grâce au format MultiCard, les étiquettes peuvent être rapidement et facilement imprimées avec les systèmes de marquage laser SMark, PrintJet ADVANCED, traceur, MC-Mobilo ou le stylo STI.

- Séparation et mise en place facile grâce au champ de repérage du projet.
- Repérage reconnu et mentionné dans l'industrie du transport
- Le montage préalable des étuis et l'équipement ultérieur avec des plaquettes assurent une flexibilité élevée
- Ne pas utiliser pour des marquages au moyen de P-Ink ou du stylo STI en liaison avec les étuis CLI T

**Informations générales de commande**

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Type                  | TM-I 20 MC NE GE                            |
| Référence             | <a href="#">1680411687</a>                  |
| Version               | TM-I, Repérages d'inserts, 20 x 4 mm, jaune |
| GTIN (EAN)            | 4008190914745                               |
| Cdt.                  | 400 pièce(s)                                |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                  |

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**TM-I**  
**TM-I 20 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Largeur    | 4 mm  | Largeur (pouces)    | 0,157 inch |
| Hauteur    | 20 mm | Hauteur (pouces)    | 0,787 inch |
| Profondeur | 2 mm  | Profondeur (pouces) | 0,079 inch |
| Poids net  | 0,2 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |                      |                   |        |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|--------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2                  | Couleur           | jaune  |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 4                    | Halogène          | Non    |
| Industries recommandées                 | Transports, Machines | Largeur           | 4 mm   |
| Matériau                                | Polyamide 66         | Type d'impression | vierge |
| plage de température d'utilisation      | -40...100 °C         |                   |        |

**Repères de fils et de câbles**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**TM-I**  
**TM-I 20 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**