

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 20/8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Type	PAGETAB 20/8
Référence	1686180000
Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 8 x 20 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492571
Cdt.	25 pièce(s)

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 20/8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	10,44 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Neutre
Largeur	20 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par unité d'emballage	7 000	Nombre par feuille	280
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-29...93 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 20/8**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

