GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG29-PO
Référence	1719500000
Version	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, PG 29, Polyéthylène
GTIN (EAN)	4008190352769
Cdt.	50 pièce(s)

GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	0,86 g

Caractéristiques générales

Epaisseur	3 mm	Diamètre du joint d'étanchéité	43,5 mm
Diamètre extérieur	43,5 mm	Diamètre interne D2	37 mm
Epaisseur	3 mm	Filetage (extérieur)	PG 29
Joint	PE-HD	Matériau	Polyéthylène
Plage de température d'utilisation, max.	90 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Presse-étoupes	PG		

Classifications

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

GWDR PO (joint plat - polyéthylène)
GWDR PG29-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

