

**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR PG13,5-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWDR PG13,5-NP
Référence	1719570000
Version	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 13,5, Néoprène
GTIN (EAN)	4008190352837
Cdt.	100 pièce(s)

**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR PG13,5-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 0,54 g

Caractéristiques générales

Epaisseur	1,2 mm	Diamètre du joint d'étanchéité	27 mm
Diamètre extérieur	27 mm	Diamètre interne D2	19,5 mm
Epaisseur	1,2 mm	Filetage (extérieur)	PG 13,5
Matériau	Néoprène	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C	Presse-étoupes	PG

Classifications

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR PG13,5-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins