

**LaserMark
LM MT300 30/20 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

- Etiquettes autocollantes en polyester
- Conçu pour imprimante laser DIN A4
- Non effaçable
- Haute tenue à la température
- Pour le repérage d'appareils et de modules de tous types
- Peut être également complété avec un stylo bille ou un feutre STI

Informations générales de commande

Type	LM MT300 30/20 SI
Référence	1724160001
Version	LaserMark, Repérage d'équipements et appareillages, 20 x 30 mm, argent
GTIN (EAN)	4008190369002
Cdt.	10 pièce(s)

**LaserMark
LM MT300 30/20 SI**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	12,3 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	argent
Halogène	Non	Largeur	30 mm
Matériau	Polyester, sans PVC	Nombre de repérages par unité d'emballage	780
Nombre par feuille	78	Procédé d'impression	Impression laser
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...150 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

LaserMark
LM MT300 30/20 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins