

**GWDR NP (joint plat - néoprène)  
GWDR M32-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Type       | GWDR M32-NP                                                         |
| Référence  | <a href="#">1736260000</a>                                          |
| Version    | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 32, Néoprène |
| GTIN (EAN) | 4008190956059                                                       |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                                                         |

**GWDR NP (joint plat - néoprène)  
GWDR M32-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 1,36 g

**Caractéristiques générales**

|                                          |          |                                          |        |
|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------|
| Epaisseur                                | 1,5 mm   | Diamètre du joint d'étanchéité           | 42 mm  |
| Diamètre extérieur                       | 42 mm    | Diamètre interne D2                      | 32 mm  |
| Epaisseur                                | 1,5 mm   | Filetage (extérieur)                     | M 32   |
| Matériau                                 | Néoprène | Pas de vis                               | 1,5 mm |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C   | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
| Presse-étoupes                           | Métrique |                                          |        |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                                                      |

**Fiche de données****GWDR NP (joint plat - néoprène)  
GWDR M32-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**