

**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR M40-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Informations générales de commande

Type	GWDR M40-NP
Référence	1736270000
Version	GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, M 40, Néoprène
GTIN (EAN)	4008190956066
Cdt.	20 pièce(s)

**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR M40-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	2,4 g
-----------	-------

Caractéristiques générales

Epaisseur	1,5 mm	Diamètre du joint d'étanchéité	52 mm
Diamètre extérieur	52 mm	Diamètre interne D2	40 mm
Epaisseur	1,5 mm	Filetage (extérieur)	M 40
Matériau	Néoprène	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Presse-étoupes	Métrique		

Classifications

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**GWDR NP (joint plat - néoprène)
GWDR M40-NP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins