

SZS (rondelle crantée)
SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les rondelles dentées en acier inox offrent une protection contre le desserrage de presse-étoupes montés.

Informations générales de commande

Type	SZS M40
Référence	1736340000
Version	SZS (rondelle crantée), Rondelle frein crantée, M 40, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963545
Cdt.	5 pièce(s)

Fiche de données

SZS (rondelle crantée) SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 16,5 g

Caractéristiques générales

Epaisseur	1,8 mm	Diamètre extérieur	60 mm
Diamètre interne D2	41 mm	Epaisseur	1,8 mm
Filetage (extérieur)	M 40	Matériau	Acier inoxydable 1.4404 (316L)
Pas de vis	1,5 mm	Presse-étoupes	Métrique

Classifications

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données

SZS (rondelle crantée)
SZS M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

