SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller propose dans sa gamme de nombreux systèmes d'entrée de câbles et de fils : différents types de presse-étoupes en plastique, laiton et inox avec indices de protection IP 66, 67,68 ou IP 69 K. Avec des systèmes d'entrée multicâbles/multifilaires, il est possible de faire passer des câbles préconfectionnés simplement et rapidement dans les équipements . Les presse-étoupes et les systèmes d'entrée de câbles et de fils existent également avec certification Ex.

- Presse-étoupes en plastique et en laiton
- Presse-étoupes CEM
- Pour zones explosibles
- Agréments VDE, CSA et UL

Informations générales de commande

Type	SKMU M32 - K GR
Référence	1772480000
Version	SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 32, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130221
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	5,9 g

Caractéristiques générales

Epaisseur	7 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Diamètre extérieur	47,36 mm	Epaisseur	7 mm
Filetage (extérieur)	M 32	Filetage (intérieur)	M 32
Longueur du filetage	7 mm	Matériau	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Pas de vis	1,5 mm	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C	Presse-étoupes	Métrique
Taille de clé 1	41 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Agréments

Agréments	CE
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

SKMU PA (contre-écrou plastique)
SKMU M32 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

