


WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers
FieldPower®.
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de
verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Type	WS 12/6 MC NE GN
Référence	1773551688
Version	WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Pas en mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vert
GTIN (EAN)	4032248141944
Cdt.	600 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000 2438520000 2438510000

WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	6 mm	Largeur (pouces)	0,236 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Poids net	0,215 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Weidmueller, Allen-Bradley	Caractères imprimés	sans
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	vert
Couleur du matériau selon code couleurs	5	Largeur	6 mm
Matériau	Polyamide 66	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

WS
WS 12/6 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins