


**Série Z  
KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers FieldPower®.  
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de verrouillage et bien d'autres produits.

**Informations générales de commande**

Type	KOSF ZT2.5
Référence	<a href="#">1816150000</a>
Version	Série Z, Élément de codage, jaune, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726
Cdt.	50 pièce(s)

## Fiche de données

### Série Z KOSF ZT2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	2,9 mm	Largeur (pouces)	0,114 inch
Hauteur	4,4 mm	Hauteur (pouces)	0,173 inch
Profondeur	11,25 mm	Profondeur (pouces)	0,443 inch
Poids net	0,2 g		

### Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

### Classifications

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>