

TM
TMX 30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Notre large gamme d'étuis TM sont exploitables de manière universelle. Du conducteur fin au câble de grand diamètre externe, un vaste spectre d'applications est couvert. La gamme offre la meilleure protection aux étiquettes contre les agressions extérieures. Les étuis TM offrent une grande flexibilité de montage. Cinq longueurs différentes sont disponibles (12, 15, 18, 20 et 30 mm) et onze tailles – un type d'étiquette pour tous les étuis.

- Protection optimale des repères enfichables marquées
- Large palette d'utilisation pour les fils et les câbles
- Un type d'étiquette pour toutes les sections
- TMX 30 pour fixation par collier de serrage (largeur 4,6 mm)

Informations générales de commande

Type	TMX 30 V0
Référence	1866680000
Version	TM, Étui x 20 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 10 - 317 mm
GTIN (EAN)	4032248436958
Cdt.	400 pièce(s)

TM
TMX 30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Poids net	0,62 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	transparent
Industries recommandées	Transports, Machines	Largeur	20 mm
Matériau	PVC	Type d'impression	vierge
plage de température d'utilisation	-40...80 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	10 - 317 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	317 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	10 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	150 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

TM
TMX 30 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins