

**VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage)
VG M25 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Produktabbildung

Presse-étoupes en laiton pour blindage contre les fréquences parasites jusqu'à 100 dB. Mise en contact du blindage de câble avec bague à ressort sans fin.

Informations générales de commande

Type	VG M25 - MS 1/EMV
Référence	1909520000
Version	VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage), Raccord à vis, M 25, 8, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4032248536443
Cdt.	25 pièce(s)

VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage) VG M25 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	38,7 mm	Longueur (pouces)	1,524 inch
Poids net	50,64 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Bague d'étanchéité	CR	Couple raccord, max.	12 Nm
Couple raccord, min.	9 Nm	Couple écrou borgne, max.	8 Nm
Couple écrou borgne, min.	6 Nm	Degré de protection	IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K
Degré de protection avec GWDR	IP68 - 5 bars (30 min.), IP69K	Diamètre du câble extérieur, max.	17 mm
Diamètre du câble extérieur, min.	11 mm	Filetage (extérieur)	M 25
Insert	Polyamide	Joint	NBR
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	8 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	Métrique	Taille de clé 1	27 mm
diamètre du blindage, max.	17 mm	diamètre du blindage, min.	9,5 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VG EMV GEN 1 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage) **VG M25 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

