

**VG K (presse-étoupe plastique standard)
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers
FieldPower®.
Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de
verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Type	VG M20-K67 6-12
Référence	1909690000
Version	VG K (presse-étoupe plastique standard), Raccord à vis, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamide 6
GTIN (EAN)	4032248536610
Cdt.	50 pièce(s)

VG K (presse-étoupe plastique standard) VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	39,5 mm	Longueur (pouces)	1,555 inch
Poids net	9,96 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-20 °C
Température de fonctionnement, max.	80 °C	Température de fonctionnement, min.	-20 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP