


ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Illustration du produit


Accessoires pour les produits de traitement des signaux analogiques :

- Flasques de fermeture pour composants en format blocs de jonction
- Clips de maintien pour le montage d'isolateur de signaux IP6X et d'affichages
- Appareils de calibration pour le calibrage et le réglage de convertisseurs de signaux
- MICROinterface pour la transmission directe à une commande, réduit les besoins de câblage
- Repérage
- Adaptateur de programmation pour la configuration de modules configurables sur PC
- Connecteur transversal
- Module d'alimentation / alimentations électriques
- Bornes de raccordement optionnelles ainsi que bornes de compensation de soudure froide

Informations générales de commande

Type	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU
Référence	1912130000
Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 13.5 mm, PA 66, Couleur: transparent
GTIN (EAN)	4032248541164
Cdt.	5 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

Fiche de données

ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	13,5 mm	Largeur (pouces)	0,531 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0,315 inch
Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Poids net	9,76 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

