

**ClipCard  
CC-H 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Type                  | CC-H 30/60                              |
| Référence             | <a href="#">1934430000</a>              |
| Version               | ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, noir |
| GTIN (EAN)            | 4032248590995                           |
| Cdt.                  | 10 pièce(s)                             |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>              |

**ClipCard**  
**CC-H 30/60**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 60 mm  | Largeur (pouces)    | 2,362 inch |
| Hauteur    | 30 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,181 inch |
| Profondeur | 5,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,217 inch |
| Poids net  | 5 g    |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                     |              |                         |              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2          | Couleur                 | noir         |
| Halogène                            | Non          | Industries recommandées | Machines     |
| Largeur                             | 60 mm        | Matériau                | Polyamide 66 |
| plage de température d'utilisation  | -40...100 °C |                         |              |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>         |

**Fiche de données****ClipCard  
CC-H 30/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**