

**Ethernet industriel
IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Type	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Référence	1963190000
Version	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 4, protection anti-coudage, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651672
Cdt.	10 pièce(s)

Ethernet industriel IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 35,4 g

Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	Sertissage
Description de l'article	Variante 4, protection anti-coudage	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Diamètre de l'isolation, min.	0,85 mm	Diamètre de l'isolation, max.	1,05 mm
Catégorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Surface du contact	Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide	0.36...0.51 mm	Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible	0.46...0.61 mm	Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 27...AWG 24
Classification MICE M	M ₃	Classification MICE I	I ₃
Classification MICE C	C ₁	Classification MICE E	E ₃
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Blindage	360° entièrement fermé	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	---	--------------------------	---------

Classifications

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Ethernet industriel IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval DUXR.E316369
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Données techniques	WSCAD

Ethernet industriel IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Découpe de montage



Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws