

**Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert  
RJ45

**Informations générales de commande**

Type	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Référence	<a href="#">1963500000</a>
Version	Bride RJ45, IP67, Variante 4, sans outillage, EIA/TIA 586 A, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645596
Cdt.	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Ethernet industriel IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 41,9 g

### Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Variante 4, sans outillage, EIA/TIA 586 A	Circuit	TIA-568A
Matériau du joint	NBR	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Diamètre de l#92isolation, max.	1,6 mm	Catégorie	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Diamètre du raccordement, rigide	0.4...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 24...AWG 22	Diamètre du raccordement, flexible	0.48
Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22	Blindage	360° entièrement fermé
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

### Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 60603-7-51	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--	--------------------------	---------

### Classifications

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>


**Fiche de données**

**Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**

**Découpe de montage**



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws