

## Ethernet industriel IE-BS-V05M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable HDC selon CEI 61076-3-106  
Var.5 en métal avec insert RJ45

### Informations générales de commande

Type	IE-BS-V05M-RJ45-C
Référence	<a href="#">1963510000</a>
Version	Bride RJ45, IP67, Variante 5, prolongateur, Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645602
Cdt.	10 pièce(s)

## Fiche de données

### Ethernet industriel IE-BS-V05M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 61,3 g

### Températures

Température de fonctionnement, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	RJ45
Description de l'article	Variante 5, prolongateur	Matériau du joint	NBR
Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Catégorie	Cat. 6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Blindage	360° entièrement fermé
Degré de protection	IP67	Cycles d'enfichage	750

### Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 5, CEI 60603-7-5 1	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--------------------------------------------	--------------------------	---------

### Classifications

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-03-90
eClass 9.1	27-44-03-90		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**