

**Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI  
61076-3-106 Var.4 (CEI 24702) en plastique avec insert  
SC

**Informations générales de commande**

Type	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C
Référence	<a href="#">1964470000</a>
Version	Bride FO, IP67, Variante 4, prolongateur de SCRJ vers 2*SC, multimode, FOP
GTIN (EAN)	4032248649075
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	28,7 g
-----------	--------

**Températures**

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

**Caractéristiques générales**

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	500	Degré de protection	IP67
Description de l'article	Variante 4, prolongateur de SCRJ vers 2*SC	Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0
Matériau du joint	NBR	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SC	Raccordement 2	SCRJ
Type de fibre	multimode, FOP		

**Normes**

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 4, CEI 61754-4, CEI 61754-24
---------------------	---

**Classifications**

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-17	eClass 5.1	27-26-12-03
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">GOST Approval</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Données techniques	<a href="#">WSCAD</a>


**Fiche de données**

**Ethernet industriel  
IE-BS-V04P-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dessins**

**Découpe de montage**



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws