

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V01P
Référence	1965700000
Version	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248653928
Cdt.	10 pièce(s)

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 12,2 g

Températures

Température de fonctionnement , max. 70 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Caractéristiques générales

Couleur noir

Degré de protection

IP67

Matériau de base du boîtier PA 6 GF

Type de montage

Intérieur uniquement

Normes

N° de certificat (cULus) E316369

Classifications

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC000437

ETIM 5.0 EC000437

ETIM 6.0 EC002040

UNSPSC 30-21-18-17

eClass 5.1 27-26-12-03

eClass 6.2 27-26-12-03

eClass 7.1 27-44-02-02

eClass 8.1 27-44-02-02

eClass 9.0 27-37-12-07

eClass 9.1 27-44-02-90

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[UL Approval](#)
[GOST Approval](#)

Brochure/Catalogue

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)