

B KOTR M12 5P A BU SAI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Large choix de connecteurs de carte de circuit imprimé (choix en fonction du choix du couvercle). Les connecteurs PCB M12 sont disponibles en version codage A, codage B ainsi que codage D. A noter que le couvercle EA et le couvercle I/O des boîtiers de 54 mm nécessitent des connecteurs M12 différents.

Informations générales de commande

Type	B KOTR M12 5P A BU SAI
Référence	2326170000
GTIN (EAN)	4032248594092
Cdt.	360 pièce(s)

B KOTR M12 5P A BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 4,053 g

Données techniques boîtier vide

Blindé	Non	Codage	A
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, entièrement monté
Matériau de base du boîtier	LCP	Matériau des contacts	doré
Nombre de pôles	5	Presse-étoupes	M 12
Tension nominale		Type de raccordement	Raccordement soudé (compatible avec la refusion)
	30 V		
Version	Femelle		

Classifications

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)