

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection protègent les voies d'enchâssage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Type	SAI-SK-M12-UNI 2029
Référence	2330260000
Version	Sous-ensembles protégés, Capuchon de protection
GTIN (EAN)	4032248592067
Cdt.	20 pièce(s)

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 1,35 g

Températures

Température ambiante -25 °C...+70 °C

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP67	Matériau	PA 66
Matériau de base du boîtier	PA 66	Plage de températures du coffret	-20 ... +90 °C
Presse-étoupes	M 12		

Classifications

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT U_REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)