

## B KOTR B M12 5POL A SF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Large choix de connecteurs de carte de circuit imprimé (choix en fonction du choix du couvercle). Les connecteurs PCB M12 sont disponibles en version codage A, codage B ainsi que codage D. A noter que le couvercle EA et le couvercle I/O des boîtiers de 54 mm nécessitent des connecteurs M12 différents.

### Informations générales de commande

Type	B KOTR B M12 5POL A SF
Référence	<a href="#">2350610000</a>
GTIN (EAN)	4032248672400
Cdt.	220 pièce(s)

**B KOTR B M12 5POL A SF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 4,405 g

**Données techniques boîtier vide**

Blindé	Oui	Codage	A
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, entièrement monté
Matériau de base du boîtier	PBT	Matériau des contacts	doré
Nombre de pôles	5	Presse-étoupes	M 12
Tension nominale	30 V	Type de raccordement	Raccordement soudé
Version	Mâle		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000438	eClass 6.2	27-06-90-90
eClass 7.1	27-06-90-90	eClass 8.1	27-06-90-90
eClass 9.1	27-44-02-05		

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)