

**OMNIMATE Housing - TERMINALBOX
KOPL DK5 PA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Boîtier miniature ouvert au format bloc de jonction avec 5 raccordements vissés. Les potentiomètres et les indicateurs d'état peuvent être disposés vers le haut. Une plaque de protection pour fermer le boîtier est également disponible.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | KOPL DK5 PA |
| Référence | 4036790000 |
| Version | Boîtiers vides pour l'électronique, Face avant, Accessoires |
| GTIN (EAN) | 4008190455323 |
| Cdt. | 500 pièce(s) |

Fiche de données

OMNIMATE Housing - TERMINALBOX KOPL DK5 PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|---------|-------------------|------------|
| Longueur | 77 mm | Longueur (pouces) | 3,031 inch |
| Largeur | 6 mm | Largeur (pouces) | 0,236 inch |
| Hauteur | 61 mm | Hauteur (pouces) | 2,402 inch |
| Poids net | 0,184 g | | |

Données des matériaux

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|----------|
| Couleur | beige | Tableau des couleurs (similaire) | RAL 1001 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Température de stockage, min. | -25 °C |
| Température de stockage, max. | 55 °C | humidité relative pendant le stockage, max. | 80 % |
| Température de fonctionnement, min. | -50 °C | Température de fonctionnement, max. | 100 °C |
| Plage de température montage, min. | -25 °C | Plage de température montage, max. | 100 °C |

Caractéristiques du système

| | | | |
|---------|------------|---------------------|------|
| Version | Face avant | Degré de protection | IP20 |
|---------|------------|---------------------|------|

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 5.0 | EC002848 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |

Remarques

Remarque

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)