

## RKDG D11 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers

FieldPower®.

Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de verrouillage et bien d'autres produits.

### Informations générales de commande

Type	RKDG D11 PT6
Référence	<a href="#">4323210000</a>
Version	FieldPower®, rond, IP65, 9 mm - 11 mm
GTIN (EAN)	4032248641215
Cdt.	10 pièce(s)

## RKDG D11 PT6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 4,22 g

### Températures

Température de fonctionnement

Température de stockage

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir
Degré de protection	IP65	Epaisseur	18 mm
Halogène	Non	Matériau	EPDM
Plage de serrage, max.	11 mm	Plage de serrage, min.	9 mm
Sans silicone	Oui	Type de câble	rond

### Classifications

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">FieldPower</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>