

RKDG D15 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers
FieldPower®.

Jointes de câble, connecteurs enfichables, éléments de
verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

Type	RKDG D15 PT6
Référence	4323220000
Version	FieldPower®, rond, IP65, 13 mm - 15 mm
GTIN (EAN)	4032248641222
Cdt.	10 pièce(s)

RKDG D15 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 3,45 g

Températures

Température de fonctionnement

Température de stockage

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir
Degré de protection	IP65	Epaisseur	18 mm
Halogène	Non	Matériau	EPDM
Plage de serrage, max.	15 mm	Plage de serrage, min.	13 mm
Sans silicone	Oui	Type de câble	rond

Classifications

ETIM 3.0	EC000879	ETIM 4.0	EC000879
ETIM 5.0	EC000879	ETIM 6.0	EC002498
UNSPSC	31-18-16-02	eClass 5.1	23-07-00-00
eClass 6.2	23-07-90-90	eClass 7.1	23-07-90-90
eClass 8.1	23-07-90-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-25-90		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	FieldPower
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP