

RKDG D13 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gamme étendue d'accessoires pour les boîtiers

FieldPower®.

Joints de câble, connecteurs enfichables, éléments de verrouillage et bien d'autres produits.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | RKDG D13 PT6 |
| Référence | 4323230000 |
| Version | FieldPower®, rond, IP65, 11 mm - 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248641239 |
| Cdt. | 10 pièce(s) |

RKDG D13 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 2,36 g

Températures

Température de fonctionnement

Température de stockage

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB | Couleur | noir |
| Degré de protection | IP65 | Epaisseur | 18 mm |
| Halogène | Non | Matériau | EPDM |
| Plage de serrage, max. | 13 mm | Plage de serrage, min. | 11 mm |
| Sans silicone | Oui | Type de câble | rond |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000879 | ETIM 4.0 | EC000879 |
| ETIM 5.0 | EC000879 | ETIM 6.0 | EC002498 |
| UNSPSC | 31-18-16-02 | eClass 5.1 | 23-07-00-00 |
| eClass 6.2 | 23-07-90-90 | eClass 7.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 8.1 | 23-07-90-90 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-25-90 | | |

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--|----------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | FieldPower |
| Données techniques | EPLAN |
| Données techniques | STEP |