

Accessoires
CB 135/2.5 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Type	CB 135/2.5 NATUR
Référence	7940006040
Version	Colliers de serrage, Hauteur x largeur: 135 x 2.5 mm, Polyamide 66, 80 N
GTIN (EAN)	4032248520107
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires CB 135/2.5 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	2,5 mm	Largeur (pouces)	0,098 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5,315 inch
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Poids net	0,38 g		

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	32 mm
Matériau	Polyamide 66	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Tenue à la traction	80 N

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité [DE PI830000 160627 001](#)
 Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

Fiche de données

**Accessoires
CB 135/2.5 NATUR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

