

MCZ-SERIES AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les convertisseurs de signaux sont utilisables et combinables avec d'autres produits Weidmüller. Ils sont conçus de telle manière sur le plan électrique et mécanique que le coût de câblage est réduit au minimum.

La gamme dispose des fonctions suivantes:

- Convertisseurs DC/DC
- Convertisseurs de température pour résistances thermométriques et thermocouples,
- Convertisseurs de fréquence,
- Convertisseurs de mesure potentiométrique,
- Convertisseur de pont de mesure (jauges de contrainte)

Les produits cités sont disponibles comme convertisseurs de signaux, isolateurs avec double ou triple isolation ou comme isolateurs passifs.

Informations générales de commande

Type	AP MCZ1.5 1674
Référence	8389030000
Version	Plaque d'extrémité, MCZ-SERIES gris-beige, Plaque d'extrémité, Largeur: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
Cdt.	50 pièce(s)

Fiche de données

MCZ-SERIES AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	91 mm	Longueur (pouces)	3,583 inch
Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Hauteur	55,85 mm	Hauteur (pouces)	2,199 inch
Poids net	5,961 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	120 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de stockage, max.	55 °C	Température de stockage, min.	-25 °C
Plage de température montage, min.	-25 °C	Plage de température montage, max.	120 °C

Caractéristiques générales

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

Classifications

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

