

**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VAC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit


Figure similaire

LED enfichables pour le socle relais de la série RIDERSERIES RCL avec fonctions de protection optionnelles.

- Au choix avec LED verte ou rouge
- avec diode de roue libre
- avec varistance de protection

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Type | RIM 3 110/230VAC |
| Référence | 869100000 |
| Version | RIDERSERIES RCL, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, Raccordement enfichable |
| GTIN (EAN) | 4032248361687 |
| Cdt. | 10 pièce(s) |

Fiche de données

RIDERSERIES RCL RIM 3 110/230VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur | 12,5 mm | Largeur (pouces) | 0,492 inch |
| Hauteur | 9 mm | Hauteur (pouces) | 0,354 inch |
| Profondeur | 31 mm | Profondeur (pouces) | 1,22 inch |
| Poids net | 2,7 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| Humidité | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation | Température de fonctionnement, max. | 70 °C |
| Température de fonctionnement, min. | -40 °C | Température de stockage, max. | 70 °C |
| Température de stockage, min. | -40 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de stockage | -40 °C...70 °C | | |

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus) E223759

Entrée

| | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tension nominale de commande | 110...230 V AC | Indicateur d'état | Non |
| Circuit de protection | Circuit RC | Filtre RC | 4,7 kΩ / 10 nF |

Caractéristiques générales

Couleur noir

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes UL508 Certificat N° (cURus) E223759

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement enfichable

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000683 | ETIM 4.0 | EC000996 |
| ETIM 5.0 | EC002586 | ETIM 6.0 | EC002586 |
| UNSPSC | 32-11-15-03 | eClass 5.1 | 27-11-06-35 |
| eClass 6.2 | 27-11-06-35 | eClass 7.1 | 27-37-92-08 |
| eClass 8.1 | 27-37-92-08 | eClass 9.1 | 27-37-10-10 |

Agréments

Agréments




ROHS Conforme

Date de création 5 juin 2019 14:45:27 CEST

Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Données techniques | STEP |

Fiche de données**RIDERSERIES RCL
RIM 3 110/230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins****Schéma****Dimensional drawing**