

**Éléments de raccordement
H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H70,0/25
Référence	9004230000
Version	Embout, non-isolé, 25 mm
GTIN (EAN)	4008190150051
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Poids net	3,49 g		

Caractéristiques techniques

Version	non-isolé
---------	-----------

Embouts

Diamètre de la collerette (D2)	15 mm	Diamètre de la surface des contacts (D1)	12,5 mm
L1 en mm	25 mm	Longueur de dénudage	25 mm
Section de raccordement du conducteur	70 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2/0

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

