

**Éléments de raccordement
H6,0/23D ZH GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/23D ZH GE SV
Référence	9004720000
Version	Embout, Embout double, 20 mm, 12 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190962210
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Éléments de raccordement H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	23 mm	Largeur (pouces)	0,906 inch
Poids net	0,7 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la surface des contacts (D1)	4,5 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,5 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
Hauteur de la collerette (A)	11,4 mm	L1 en mm	23 mm
Largeur de la collerette (B)	6,2 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 10		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

