


Éléments de raccordement H0,5/14D ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en multisachet (5 x 100 pièces)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D ZH W SV
Référence	9004780000
Version	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190188481
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Éléments de raccordement H0,5/14D ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0,551 inch
Poids net	0,122 g		

Caractéristiques techniques

Version	Embout double
---------	---------------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,4 mm
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
Hauteur de la collerette (A)	5 mm	L1 en mm	14 mm
Largeur de la collerette (B)	3 mm	Longueur de dénudage	11 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm	Section de raccordement du conducteur	0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H0,5/14D ZH W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

