

**Éléments de raccordement
H2,5/17,5X BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H2,5/17,5X BL SV
Référence	9006670000
Version	Embout, isolé, 14 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190332273
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Fiche de données

Éléments de raccordement H2,5/17,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	17,5 mm	Largeur (pouces)	0,689 inch
Poids net	0,262 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	7,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,3 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	17,5 mm
Longueur de dénudage	14 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Section de raccordement du conducteur	2,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

**Éléments de raccordement
H2,5/17,5X BL SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

