

Éléments de raccordement H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- En multisachet
- Code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Type	H16,0/25,5X BL SV
Référence	9006870000
Version	Embout, isolé, 26 mm, 12 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190332327
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	Multisachet

Éléments de raccordement H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	25,5 mm	Largeur (pouces)	1,004 inch
Poids net	0,93 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	11,9 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	6 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	25,5 mm
Longueur de dénudage	26 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm
Section de raccordement du conducteur	16 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 6

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

