


Éléments de raccordement H0,75/16D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/16D GR
Référence	9019050000
Version	Embout, isolé, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190033002
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement

H0,75/16D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	16 mm	Largeur (pouces)	0,63 inch
Poids net	0,09 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	2,8 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,2 mm	Désignation militaire	T 20A 006 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	16 mm	Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	10 mm	Section de raccordement du conducteur	0,75 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 18		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données**Éléments de raccordement
H0,75/16D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Similaire à l'illustration**