

**Éléments de raccordement  
H25,0/36D GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

Type	H25,0/36D GE
Référence	<a href="#">9019300000</a>
Version	Embout, isolé, 24 mm, 22 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190054984
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

## Fiche de données

### Éléments de raccordement H25,0/36D GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1,417 inch
Poids net	1,44 g		

### Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

### Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	11,2 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	7,3 mm	Désignation militaire	T 20A 030 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	36 mm	Longueur de dénudage	24 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	22 mm	Section de raccordement du conducteur	25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 3		

### Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>